

ニッタイ工業株式会社

札幌営業所 SAPPORO OFFICE

〒064-0809 札幌市中央区南9条西11丁目1番28号(松谷ビル 1F)
TEL:011-520-4101代 FAX:011-520-4128

仙台オフィス SENDAI OFFICE

〒981-8003 仙台市泉区南光台3丁目6番20号(ブティ・メゾン旭ヶ丘103号)
TEL:022-234-5602代 FAX:022-234-5603

東京営業所 TOKYO OFFICE

〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目29番24号(ハシフィックスクエア千石2F)
TEL:03-5319-9521代 FAX:03-5319-9531

名古屋営業所 NAGOYA OFFICE

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目17番29号(広小路ESビル2F)
TEL:052-551-2261代 FAX:052-551-2264

大阪営業所 OSAKA OFFICE

〒550-0012 大阪府西区立売堀1丁目3番13号(第三富士ビル1F)
TEL:06-6538-1541代 FAX:06-6538-1570

■高松オフィス

福岡営業所 FUKUOKA OFFICE

〒816-0845 福岡県春日市白水ヶ丘4丁目98番1(オフィスバリア春日II4号室)
TEL:092-687-1160代 FAX:092-585-6920



www.nittai-kogyo.co.jp

パンフレットについてのご注意とお願い

- このパンフレットに掲載されている製品情報は 2025 年 12 月時点のものです。予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご採用にあたっては必ず 2026 カタログ(2026 年 3 月発刊予定)をご確認ください。
- 製品写真は印刷色のため、実物と色が大きく異なる場合があります。必ずカットサンプル等でお確かめください。
- 表示価格は材料のみのメーカー希望小売価格です。消費税、工事費等は含まれていません。別途消費税相当額のご負担をお願いします。

Interior & Exterior Floor

Basic Floor



ALL ¥7,400/m²





Basic



Interior & Exterior Floor



Floor



9.5mm & 20mm

*施工例はイメージです。

ベーシックシリーズ一覧

色・柄を厳選した全 21 色

使いやすいサイズを取り揃え、選びやすい一律価格でご用意しました。

ソリックフロア 9.5mm 厚 / 20mm 厚から 8 柄をセレクト

P5

ペローラ / スレート柄

P7

ラヴァス / クォーツ柄



P9

ヴァルセラ / ヴァルス柄


P11

メトリート / セメント柄

P13



◎4 形状…どのサイズ・柄を選んでも 7,400 円 / m² ・内外共用です。(居室床不可)



*ソリックフロア 9.5mm 厚に 1200×600 はありません。

*ペローラ 600角と 600×300 にはマット(居室床可)もご用意しています。

Solick Floor 9.5

ソリックフロア 9.5mm厚



Interior & Exterior Floor



102



151



301



402



501



701




502



601




同じ色番のソリックフロア20mm厚をご用意しています。

品名	平(600角)	平(600×300)	平(300角)	等辺階段300
品番	SLF-60T-□	SLF-36T-□	SLF-30T-□	SLF-30TK-□
実寸法(mm)	600×600×9.5	600×298×9.5	298×298×9.5	298×298×9.5
m ² 必要枚数(枚)	2.78/m ²	5.6/m ²	11.2/m ²	3.4/m
1箱入数(枚/箱)	4	8	11	11
1箱重量(kg/箱)	31.0	31.0	21.0	20.5
材料標準価格	¥7,400/m ²	¥7,400/m ²	¥7,400/m ²	¥7,100/m
形状				


屋内壁○ 屋内床○ 居室床× 浴室壁○
浴室床× 屋外壁○ 屋外床○ 耐凍害○
B I 施ゆう(磁器質)

推奨施工方法
床圧着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
床改圧着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
床セメントペースト張り工法(200~300mm角程度)(モルタル下地)
床全面接着剤張り工法(合板下地)
接着剤張り工法(壁工C)(300角)
大形タイル全面接着剤張り工法(600×300)
大形タイル部分接着剤張り工法(600角)
ニッタイ・ビーム・ホール工法(600角)

- 標準製品です。ご注文をいただいてから加工しますので、納期をご確認ください。
- ソリックフロア9.5mm厚に1200×600サイズはありません。
- 9.5mm厚と20mm厚には生産ロットの違いによる色差があります。連続して使用する場合はご注意ください。
- 目地幅は3mm以上お取りください。




10,15



20,25

30,35




40,45

品名	平(1200×600)グリッパ	平(600角)グリッパ	平(600×300)グリッパ	平(300角)グリッパ	等辺階段300	平(600角)マット	平(600×300)マット
品番	VER-126G-10-40	VER-60G-10-40	VER-36G-10-40	VER-30G-10-40	VER-30GK-10-40	VER-60M-15-45	VER-36M-15-45
実寸法(mm)	1200×600×10	600×600×9.5	600×298×9.5	298×298×9.5	298×298×9.5	600×600×9.5	600×298×9.5
m ² 必要枚数(枚)	1.39/m ²	2.78/m ²	5.6/m ²	11.2/m ²	3.4/m	2.78/m ²	5.6/m ²
1箱入数(枚/箱)	2	4	8	11	11	4	8
1箱重量(kg/箱)	33.0	31.0	31.0	21.0	20.5	31.0	31.0
材料標準価格	¥7,400/m ²	¥7,400/m ²	¥7,400/m ²	¥7,400/m ²	¥7,100/m	¥7,400/m ²	¥7,400/m ²
形状							

グリッパ 屋内壁◎ 屋内床◎ 居室床× 浴室壁◎ 浴室床× 屋外壁◎ 屋外床◎ 耐凍害◎
 マット 屋内壁◎ 屋内床◎ 居室床◎ 浴室壁◎ 浴室床× 屋外壁◎ 屋外床× 耐凍害◎
 B I 施ゆう(磁器質)

推奨施工方法
 床仕着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
 床改良仕着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
 床セメントベースト張り工法(200-300mm角程度)(モルタル下地)
 床全面接着剤張り工法(各板下地)
 接着剤張り工法(施工C13009)
 大形タイル全面接着剤張り工法(600×300)
 大形タイル部分接着剤張り工法(600角,1200×600)
 ニットイ・ビームハール工法(600角,1200×600)

■ 標準品です。ご注文をいただいてから加工しますので、納期をご確認ください。
 ■ 600角と600×300にはマットタイプをご用意しています。
 ■ 目地幅は3mm以上お取りください。



10




20

30

品名	平(1200×600)	平(600角)	平(600×300)	平(300角)	等辺階段300
品番	LAS-126-□	LAS-60-□	LAS-36-□	LAS-30-□	LAS-30K-□
実寸法(mm)	1200×600×9.5	600×600×9.5	600×298.5×9.5	298.5×298.5×9.5	298.5×298.5×9.5
m ² 必要枚数(枚)	1.39/m ²	2.78/m ²	5.6/m ²	11.2/m ²	3.4/m
1箱入数(枚/箱)	2	4	8	11	11
1箱重量(kg/箱)	31.0	31.0	31.0	21.0	20.5
材料標準価格	¥7,400/m ²	¥7,400/m ²	¥7,400/m ²	¥7,400/m ²	¥7,100/m

形状



屋内壁◎ 屋内床◎ 居室床× 浴室壁◎
浴室床× 屋外壁◎ 屋外床◎ 耐凍害◎
B I 施ゆう(磁器質)


推奨施工方法

- 床圧着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
- 床改修圧着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
- 床セメントペースト張り工法(200~300mm角程度)(モルタル下地)
- 床全面接着剤張り工法(合格下地)
- 接着剤張り工法(磁器工)(300角)
- 大形タイル全面接着剤張り工法(600×300)
- 大形タイル部分接着剤張り工法(600角,1200×600)
- ニッタイ・ビーム・ハール工法(600角,1200×600)

■ 単体単品です。ご注文をいたしてから加工しますので、納期をご確認ください。
■ 目地幅は3mm以上お取りください。



10



20

30

品名	平(1200×600)	平(600角)	平(600×300)	平(300角)	等辺階段300
品番	VLS-126-□	VLS-60-□	VLS-36-□	VLS-30-□	VLS-30K-□
実寸法(mm)	1200×600×9.5	600×600×9.5	600×298.5×9.5	298.5×298.5×9.5	298.5×298.5×9.5
m ² 必要枚数(枚)	1.39/m ²	2.78/m ²	5.6/m ²	11.2/m ²	3.4/m
1箱入数(枚/箱)	2	4	8	11	11
1箱重量(kg/箱)	31.0	31.0	31.0	21.0	20.5
材料標準価格	¥7,400/m²	¥7,400/m²	¥7,400/m²	¥7,400/m²	¥7,100/m

形状



屋内壁◎ 屋内床◎ 居室床× 浴室壁◎
浴室床× 屋外壁◎ 屋外床◎ 耐凍害◎
B I 施ゆう(磁器質)

推奨施工方法
床圧着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
床改圧着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
床セメントペースト張り工法(200~300mm角程度)(モルタル下地)
床全面接着剤張り工法(台板下地)
接着剤張り工法(磁器工)(300角)
大形タイル全面接着剤張り工法(600×300)
大形タイル部分接着剤張り工法(600角,1200×600)
ニッタイ・ビーム・ハール工法(600角,1200×600)

■ 単体単品です。ご注文をいたしてから加工しますので、納期をご確認ください。
■ 目地幅は3mm以上お取りください。



10



20

30

品名	平(1200×600)	平(600角)	平(600×300)	平(300角)	等辺階段300
品番	MTT-126-□	MTT-60-□	MTT-36-□	MTT-30-□	MTT-30K-□
実寸法(mm)	1200×600×9.5	600×600×9.5	600×298.5×9.5	298.5×298.5×9.5	298.5×298.5×9.5
m ² 必要枚数(枚)	1.39/m ²	2.78/m ²	5.6/m ²	11.2/m ²	3.4/m
1箱入数(枚/箱)	2	4	8	11	11
1箱重量(kg/箱)	31.0	31.0	31.0	21.0	20.5
材料標準価格	¥7,400/m²	¥7,400/m²	¥7,400/m²	¥7,400/m²	¥7,100/m
形状					

屋内壁◎ 屋内床◎ 居室床× 浴室壁◎
 浴室床× 屋外壁◎ 屋外床◎ 耐凍害◎
 B I 施ゆう(磁器質)

推奨施工方法
 床圧着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
 床改修圧着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
 床セメントペースト張り工法(200~300mm角程度)(モルタル下地)
 床全面接着剤張り工法(合格下地)
 接着剤張り工法(磁器工)(300角)
 大形タイル全面接着剤張り工法(600×300)
 大形タイル部分接着剤張り工法(600角,1200×600)
 ニットイ・ビーム・ハール工法(600角,1200×600)

単体単品です。ご注文をいたたいてから加工しますので、納期をご確認ください。
 目地幅は3mm以上お取りください。

ベーシックフロアシリーズ 耐滑り性試験(C.S.R)

シリーズ名	品番	滑り抵抗係数 (C.S.R)
ソリックフロア9.5	SLF-30T-102	0.53
	SLF-30T-151,301	0.54
	SLF-30T-402,601,701	0.54
	SLF-30T-501,502	0.51
ヴァルセラ	VLS-30-□	0.54
ラヴァス	LAS-30-□	0.56
メトリート	MTT-30-□	0.53
ペローラ	VER-30G-□	0.53

試験方法
 JIS A1509-12 O-Y・PSM (東工大すべり試験機) による方法
 主な試験条件
 滑り片の種類 : ゴムシート 硬さA72~80 厚さ3~6mm
 試料の表面状態 : JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種、7種と水道水とを、9 : 1 : 20の質量比で混合した懸濁液を約400g/m²散布する。

ベーシックフロアシリーズ マンセル値

シリーズ名	品番	H (色相)	V (明度) / C (彩度)
ソリックフロア9.5	SLF-30T-102	1.8 Y	6.0 / 1.3
	SLF-30T-151	5.1 GY	5.8 / 0.5
	SLF-30T-301	6.5 Y	6.3 / 0.5
	SLF-30T-402	4.2 Y	6.6 / 1.0
	SLF-30T-501	2.9 Y	6.7 / 0.7
	SLF-30T-502	0.8 Y	7.7 / 2.3
	SLF-30T-601	0.7 Y	7.9 / 1.5
	SLF-30T-701	1.2 Y	7.3 / 1.4
ヴァルセラ	VLS-30-10	2.5 Y	5.8 / 1.2
	VLS-30-20	4.1 Y	5.6 / 0.6
	VLS-30-30	9.3 Y	4.4 / 0.3
ラヴァス	LAS-30-10	9.5 YR	7.3 / 1.7
	LAS-30-20	1.8 Y	5.6 / 1.0
	LAS-30-30	2.0 Y	5.0 / 0.6
メトリート	MTT-30-10	0.3 Y	6.7 / 1.1
	MTT-30-20	8.1 YR	6.5 / 0.4
	MTT-30-30	5.9 YR	4.5 / 0.2
ペローラ	VER-30G-10	0.7 Y	6.5 / 1.1
	VER-30G-20	0.4 Y	5.2 / 0.5
	VER-30G-30	4.2 Y	4.4 / 0.2
	VER-30G-40	5.4 PB	3.6 / 0.3

※マンセル値は弊社規定に基づき測定した参考の数値です

(計測器および計測時の環境条件によって数値が異なる場合があります。)